



Casquillo reductor para vástago CM con rosca de apriete, HSK-A 100, MK interior: 2



Datos de pedido

Número de pedido	306790 2
GTIN	4045197505149
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

- Rectificado con precisión de conicidad en el interior y en el exterior.
- Con perforación Ballufchip.
- Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Norma asiento: DIN 69893

Norma asiento: ISO 12164-1

Forma: A

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 8000 rpm

Precisión de concentricidad: $\leq 8 \mu\text{m}$

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Longitud de voladizo medida A: 120 mm

Ø exterior D: 32 mm

Descripción técnica

Cono Morse interior	2
Longitud de voladizo medida A	120 mm
Ø exterior D	32 mm
Adaptador	HSK-A 100

Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 8 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC