



## Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 250



### Datos de pedido

Número de pedido	313450 250
GTIN	4019208193465
Clase de artículo	33R

### Descripción

**Ejecución:**

Ranura y dentado **con fresado fino, pavonados.**

Biselado para  $\varnothing$  de sujeción pequeños.

**Material:**

Producto de calidad de 16MnCr5.

**Idóneo para:**

**Platos de sujeción automática** de Schunk, Röhmi y otras marcas con platos de sujeción automática.

**Partes opcionales:**

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

**Nota:**

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

### Descripción técnica

Longitud L	120 mm
Distancia entre agujeros a	20 mm
Anchura de ranura D para rosca DIN 912	21 mm M16
Anchura B	50 mm

Distancia entre perforaciones b	28 mm
Altura H	50 mm
Para tipo de plato	250 mm
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática