



## Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 254



### Datos de pedido

Número de pedido	313700 254
GTIN	4019208193687
Clase de artículo	33R

### Descripción

**Ejecución:**

Ranura y dentado **con fresado fino, pavonados.**

**Material:**

Producto de calidad de 16MnCr5.

**Idóneo para:**

**Platos de sujeción automática** de Schunk, Röhmm y otras marcas con platos de sujeción automática.

**Partes opcionales:**

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

**Nota:**

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

### Descripción técnica

Altura H	45 mm
Distancia entre agujeros a	30 mm
Distancia entre perforaciones b	30 mm
Para tipo de plato	254 mm
Anchura de ranura D	16 mm
Longitud L	110 mm

Anchura B	50 mm
para rosca DIN 912	M12
Adecuado para el código de color	Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática