



Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 254



Datos de pedido

Número de pedido	313750 254
GTIN	4019208193779
Clase de artículo	33R

Descripción

Ejecución:

Biselado para \varnothing de sujeción pequeños.

Ranura y dentado **con fresado fino, pavonados.**

Brocas intercambiables blandas, largas, dentado $1,5 \times 60^\circ$.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhmi y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 – 313605.

Nota:

- **Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).**
- **Garras intercambiables de aluminio, a petición.**

Descripción técnica

Distancia entre agujeros a	30 mm
Para tipo de plato	254 mm
Altura H	40 mm
Longitud L	125 mm

Distancia entre perforaciones b	30 mm
Anchura de ranura D	16 mm
Anchura B	40 mm
para rosca DIN 912	M12
Adecuado para el código de color	Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto	Mordazas de plato de torno de sujeción automática