



Tuerca de apriete ER, Para ER: 16



Datos de pedido

Número de pedido	309580 16
GTIN	4045197151940
Clase de artículo	32Z

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada. **Con hexágono SW 25.**

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER, n.º 309680 – 309740.

Llaves de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

Descripción técnica

Rosca	M22 × 1,5
Longitud total L	18 mm
Par de apriete máximo	80 Nm
Para ER	16 mm

Ø exterior D	28 mm
Norma	DIN 6499 D
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Tipo de producto	Tuerca de apriete

Accesorios

Llave de una boca Ancho de llave 25 mm	613300 25
--	-----------