



Tuerca de apriete ER, Para ER: 25



Datos de pedido

Número de pedido	309580 25
GTIN	4045197151957
Clase de artículo	32Z

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada. **Con ranuras.**

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER, n.º 309680 – 309740.

Llaves de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

Descripción técnica

Rosca	M32X1,5
Par de apriete máximo	140 Nm
Para ER	25 mm
Longitud total L	21 mm

Ø exterior D	42 mm
Norma	DIN 6499 D
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Tipo de producto	Tuerca de apriete

Accesorios

Llave de apriete ERRanura de 1/2 pulgada Para portapinzas de sujeción ER 25	309700 25
Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 25	309680 25