



Barra lubricante universal sin cloro 300 g



Datos de pedido

Número de pedido	084120
GTIN	2050000966361
Clase de artículo	08J

Descripción

Ejecución:

Pastas de corte para el uso controlado. Aplicación sencilla (inmersión o aplicación). Se adhiere en la arista y sólo se va licuando durante el uso; buenas propiedades lubricantes, máx. capacidad absorción de presión.

Barra lubricante para aplicar.

Ventaja:

Mejora **la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie.**

Sin cloro, no se producen vapores nocivos, **ecológico.**

Aplicación:

Universal para **roskar, escariar, fresar, vaciar y aserrar.** Imprescindible para el mecanizado de materiales **difícilmente maquinables**, tales como aceros inoxidables y resistentes al calor, aleaciones de níquel, titanio y similares.

Descripción técnica

Ejecución	Espiga
Color	marrón amarillento

Punto de inflamación	270 °C
Temperatura de autoinflamación	350 °C
Forma	Pasta
Temperatura de almacenamiento	5 - 40 °C
Contenido	0,3 l
Tipo de producto	Aceite multiusos / aceite universal