

Garant**Tuerca de apriete ER High Speed, Para ER: 25****Datos de pedido**

Número de pedido	309610 25
GTIN	4045197291981
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.

Tuerca revestida con el objetivo de obtener: un coeficiente de fricción más reducido y **una fuerza de apriete elevada**, además de una alta resistencia al desgaste y a la corrosión. **Con ranuras.**

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER, n.º 309680 – 309740.

Llaves de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

Descripción técnica

Par de apriete máximo	140 Nm
Para ER	25 mm

Rosca	M32X1,5
Longitud total L	21 mm
Ø exterior D	42 mm
Norma	DIN 6499 D
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Tipo de producto	Tuerca de apriete

Accesorios

Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 25	309680 25
Llave de apriete ERRanura de 1/2 pulgada Para portapinzas de sujeción ER 25	309700 25