

Garant**Tuerca de apriete ER High Speed, Para ER: 32****Datos de pedido**

Número de pedido	309610 32
GTIN	4045197291998
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.

Tuerca revestida con el objetivo de obtener: un coeficiente de fricción más reducido y **una fuerza de apriete elevada**, además de una alta resistencia al desgaste y a la corrosión. **Con ranuras.**

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER, n.º 309680 – 309740.

Llaves de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

Descripción técnica

Para ER	32 mm
Rosca	M40X1,5

Longitud total L	23 mm
Par de apriete máximo	180 Nm
Ø exterior D	50 mm
Norma	DIN 6499 D
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Tipo de producto	Tuerca de apriete

Accesorios

Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 32	309680 32
Llave de apriete ERRanura de 1/2 pulgada Para portapinzas de sujeción ER 32	309700 32