

**HAINBUCH****Cabezal de sujeción liso, SK 65, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 37,5mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	329930 37,5
GTIN	2050001075499
Clase de artículo	33H

## Descripción

### Ejecución:

Versión lisa para el mecanizado de precisión.

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

### Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

### Nota:

**Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.**

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

## Descripción técnica

Ø de sujeción	37,5 mm
Dureza	60 HR
Superficie de apriete	liso

perfil	redondo
Longitud L	53 mm
Ejecución	Parte saliente acortada
Adaptador	SK 65
Tipo de producto	Cabezal de sujeción