

HAINBUCH**Cabezal de sujeción liso, SK 65, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 45,5mm**

Datos de pedido

Número de pedido	329930 45,5
GTIN	2050001075604
Clase de artículo	33H

Descripción

Ejecución:

Versión lisa para el mecanizado de precisión.

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

Descripción técnica

Ø de sujeción	45,5 mm
Superficie de apriete	liso
Dureza	60 HR

perfil	redondo
Longitud L	53 mm
Ejecución	Parte saliente acortada
Adaptador	SK 65
Tipo de producto	Cabezal de sujeción