

**HAINBUCH****Cabezal de sujeción con ranuras transversales, SK 65, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm): 8mm**

## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 329932 8      |
| GTIN              | 2050001072863 |
| Clase de artículo | 33H           |

## Descripción

### Ejecución:

Con ranuras transversales para material bruto, Ø reducido.

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

### Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

### Nota:

**Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.**

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

## Descripción técnica

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Ø de sujeción         | 8 mm                  |
| Superficie de apriete | Ranuras transversales |
| Dureza                | 60 HR                 |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| perfil           | redondo             |
| Longitud L       | 58 mm               |
| Adaptador        | SK 65               |
| Tipo de producto | Cabezal de sujeción |