



## Juego de garras intercambiables, 3 piezas, blandas, Para tipo de plato: 250mm



### Datos de pedido

Número de pedido	314400 250
GTIN	4019208034553
Clase de artículo	33R

### Descripción

**Ejecución:**

Superficie de apoyo **con fresado fino, sin pavonar.**

**Aplicación:**

Para atornillar a bocas de base templadas.

**Material:**

16 MnCr5.

**Idóneo para:**

**Plato de torno de tres mordazas n.º 310505; 310655; 310705.**

**Nota:**

- **En principio, se pueden renovar las garras en el plato mientras no esté desgastada la guía en el cuerpo.**
- **Las garras intercambiables, de torno y de interior adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.**

### Descripción técnica

Longitud L	103 mm
Distancia entre perforaciones b	53,95 mm
Longitud de alma A	19,02 mm
Para tipo de plato	250 mm
Altura H	53 mm

Anchura de ranura D	12,72 mm
Adecuado para el código de color	Plato de torno planoespiral Röhms y mordazas
Tipo de producto	Mordazas para plato plano espiral