



## Tuerca de apriete ER CENTRO P Estándar, Tipo CP para ER: 8M



### Datos de pedido

Número de pedido	309655 8M
GTIN	2050001705693
Clase de artículo	34F

### Descripción

#### Ejecución:

**Mini** = todos los tamaños con "M", forma constructiva muy fina.

**MiniSchlank** = tamaño con "MS", forma constructiva extremadamente fina.

**Cónico** = todos los tamaños con "C".

**Estándar** = todos los otros tamaños.

Con rosca trapecial para fuerzas tensoras elevadas. Guía doble extralarga de la tuerca de apriete ER. Tuercas de apriete ER recubierta para reducir la **fricción**.

Tuerca de sujeción ER CP, **no adecuado para discos de obturación HP.**

#### Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER FAHRION CENTRO P y portapinzas de sujeción ER FAHRION HDC.

#### Partes opcionales:

Discos de obturación n.º 309666 – 309668, pinzas de sujeción ER de precisión n.º 308878 - 308992, llave de apriete n.º 309754 – 309756, pinzas portapiezas HP n.º 309365 – 309379.

#### Nota:

Las tuercas de apriete ER tipo CP y los discos de obturación tipo HP del **sistema FAHRION no se adaptan a otros sistemas.**

La tuerca de apriete ER FAHRION CENTRO P HDC no se adapta al portapinzas de sujeción ER CENTRO P.

Sólo es posible sujetar la medida nominal (¡sin puente!)

## Descripción técnica

Par de apriete máximo	8 Nm
Longitud total L	12 mm
Gama de sujeción	1 - 5 mm
Ø exterior D	10 mm
Serie	Centro P
Rosca	M9×0,5
Tipo de producto	Tuerca de apriete