

**Pie de rey digital TWIN-CAL IP67, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	412786 300
GTIN	7630041106329
Clase de artículo	45A

Descripción**Ejecución:**

Pantalla grande, de alto contraste con una altura de las cifras de 11 mm. Más de 12 000 horas de funcionamiento, conmutación de espera al cabo de 10 minutos y desconexión automática al cabo de 2 horas. Modo de medición ABS, conexión TLC integrada para la transmisión de datos. Protección integral contra los líquidos. Carcasa con placa de protección de acero y superficie Soft Touch. Con rodillo de accionamiento.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498918, radio n.º 498921 tam. BT.

Descripción técnica

Desconexión automática	sí
Longitud del pico	64 mm
Duración de funcionamiento	12000 h
Altura de las cifras pantalla LCD	11 mm
Rodillo de accionamiento	sí
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3

Calibración	A1
Conmutación stand-by	sí
Varilla de profundidad existente	sí
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Norma	ISO 13385
Lectura	0,01 mm
Lectura	0,0005 pul
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Tipo de pila	Pila de botón
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Tamaño constructivo internacional	CR2032
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	TESA Link Connector TLC
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300

Accesorios

Caja de plástico Tipo MS300	412470 MS300
Cable de datos TLC, 2 m Tipo D	498918 D
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cable de datos TLC, 2 m Tipo USB	498918 USB