

**hanhart**  
1882

## Cronómetro digital Spectron



### Datos de pedido

Número de pedido	469624
GTIN	2050001692559
Clase de artículo	46R

### Descripción

#### Ejecución:

Indicador de LCD, altura de las cifras 7/5 mm, de 6/7 dígitos (arriba / abajo). Intervalo indicador 9999,99 min / 99 999,99 min (arriba / abajo). Incremento numérico 1/100 min, 1/100 s, adecuado para REFA.

#### Función:

- **Inicio / parada / reinicio.**
- **Adición / división / medición dual.**
- **Momento del día (2 × 12 horas a.m. / p.m.).**

Además división / función de vueltas / cuenta atrás / función de memoria con valoración, búsqueda rápida e indicación de fecha.

#### Suministro:

Incluye cordón para colgar, 1 pila n.º 081561 tamaño LR3.

### Descripción técnica

Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3

Suministro de energía	con pilas
Técnica de medición	digital
Calibración	N1
Tipo de producto	Cronómetro

### Servicios

CalibraciónCronómetro Tipo U	029100 U
------------------------------	----------

### Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------