



Pies de rey, Capacidad de medición: 500mm



Datos de pedido

Número de pedido	415186 500
GTIN	4045197479839
Clase de artículo	41Z

Descripción

Ejecución:

Nonio antideslumbrante, cromado duro. Superficies de medición templadas y rectificadas. **Patas largas para medición de piezas de trabajo grandes y Ø de pieza amplios.** Con ajuste preciso. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores. Con ajuste preciso.

Descripción técnica

Modelo piezas de lectura	con cromado mate
Longitud del pico	150 mm
Ø parte de medición interior	20 mm
Peso	1,9 kg
Capacidad de medición	0 - 500 mm
Lectura	0,05 mm
Calibración	A1
Modelo superficie de medición	templado
División	1/20 mm
Embalaje	caja estable
Norma	ISO 13385
Desviación de medición E MPE	± 0,1 mm

Ajuste preciso	sí
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021000 500
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021010 500