



Inclinómetro digital, Tipo: 360



Datos de pedido

Número de pedido	467560 360
GTIN	2050001668431
Clase de artículo	46R

Descripción

Ejecución:

- Bastidor de aluminio con superficies de apoyo de precisión, con prisma en la parte superior.
- Las flechas de dirección en la pantalla facilitan la alineación a 0° o 90°.
- Función de valor de espera para mantener el resultado de medición.
- Ajuste de puesta a cero en cualquier posición.
- Para mediciones en altura el indicador se puede girar y permite la lectura desde abajo.

Suministro:

Incluye caja y 1 pila n.º 081561 tam. 6LR61.

Descripción técnica

Incremento numérico	0,1 grados
Altura	49 mm
Anchura	31 mm
Capacidad de medición	360 (4 × 90°) grados
Longitud	153 mm
Tolerancia de uniformidad	0,0762 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 6LR61
Cantidad de pilas contenidas	1

Margen de error módulo electrónico	Horizontal 0,1 / vertical 0,2 grados
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	H2
Tipo de producto	Inclinómetro

Servicios

Calibración Nivel de burbuja para ejes / inclinómetro electrónico Precisión 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------