

hanhart
1882

Cronómetro incremental con estuche, Tipo:



Datos de pedido

Número de pedido	469600
GTIN	2050001049100
Clase de artículo	46R

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico ABS rígida (Ø 55 mm) con cordón para colgar. Mecanismo de anclaje de espigas con protección contra golpes con elevador manual en la parte trasera.

Aplicación:

Aplicable universalmente como cronómetro individual o incremental.

- **Se puede activar el inicio y la parada en cualquier momento durante la medición temporal.**

Calibración: N1

Valor de división de la escala: 1 / 10 s

Tiempo de indicación: 15 min

Descripción técnica

Tiempo de indicación	15 min
Valor de división de la escala	1 / 10 s
Técnica de medición	analógico
Calibración	N1

Tipo de producto

Cronómetro

Servicios

Calibración Cronómetro

016400

Marcación Rotulación por láser Tipo

018940