

 Mahr**Soporte de reloj comparador acodado 60°, Longitud de sujeción: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	434918 50
GTIN	4059192016241
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Soporte acodado para relojes comparadores con vástago de sujeción de Ø 8 mm h6.

Rosca de conexión M2,5 para todas las formas de palpadores. **Recorrido del perno de medición = 3 mm.**

Suministro:

Incluye inserto de medición estándar con bola de MD (Ø 3 mm).

Descripción técnica

Ø de vástago de fijación	8 mm
Rosca de conexión	M2,5
Longitud de sujeción L ₁	50 mm
Longitud L ₂ soporte (sin vástago de sujeción)	49,3 mm
Recorrido perno de medición	3 mm
Tipo de producto	Soporte

