



Cabeza palpadora para verificadores de interiores de precisión OSIMESS, Intervalo de aplicación: 8,20-8,80mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido | 435015 8,20-8,80 |
| GTIN | 2050001063878 |
| Clase de artículo | 46D |

Descripción

Ejecución:

Cabezas palpadoras OSIMESS para diámetros pequeños desde 1,0 hasta 11,5 mm (sin agujas de medición).

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|------------------|
| Intervalo de aplicación | 8,2 - 8,8 mm |
| Tipo de producto | Cabeza palpadora |

Accesorios

| | |
|---|------------------|
| Aguja de medición para cabezas palpadoras OSIMESS Intervalo de aplicación 4,15-9,30 mm | 435016 4,15-9,30 |
|---|------------------|