



Skimmer de cinta con fuente de alimentación enchufable y fijación por imán



Datos de pedido

Número de pedido	084360
GTIN	2050000968891
Clase de artículo	08J

Descripción

Ejecución:

Skimmer de cinta con número de revoluciones regulable en versión de baja tensión no crítica de 12 V (con fuente de alimentación enchufable), para la aplicación móvil y adaptada a las necesidades. Fijación sin herramientas mediante imán permanente en la carcasa de la máquina.

Aplicación:

Los skimmers de aceite de cinta sirven para **eliminar aceites extraños** y abrasión de virutas de lubricantes refrigerantes. De este modo se evita en gran parte la **proliferación de bacterias**, se aumenta considerablemente la **vida útil** de los lubricantes refrigerantes y se consigue una **reducción importante de la generación de olores** y vapor.

Al cabo de una fase de **reposo de al menos 2 horas** (los aceites extraños se depositan en la superficie), sumergir el skimmer de cinta aprox. 10 a 40 mm en el lubricante refrigerante y fijarlo a través de las múltiples posibilidades de ajuste. La duración de uso debería ser de entre 2 y 12 horas. El rascador traslada la suciedad a otro recipiente.

Descripción técnica

Tipo de producto	Aspirador de superficies (simmer)
------------------	-----------------------------------

Accesorios

Cinta de recambio para el skimmer de cinta n.º 084360	084369
Fuente alimentación para el skimmer de cinta n.º 084360	084366
Bomba de aireación	084364