



Módulo higrómetro para n.º 474030



Datos de pedido

Número de pedido	474032
GTIN	4029547007644
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Para medición de la humedad ambiente y para determinación de la distancia del punto de condensación. Para conectar al termómetro n.º 474030.

Campo de medición de temperatura: -20 - 50 °C

Gama de medición humedad relativa: 0 - 100 %

Resolución humedad: 0,1 %

Límite de error de la temperatura: $\pm 0,5$ °C (de 0 a 50 °C)

Límite de error humedad relativa: ± 2 % rF (de 2 a 98 % rF)

Descripción técnica

Campo de medición de temperatura	-20 - 50 °C
Límite de error humedad relativa	± 2 % rF (de 2 a 98 % rF)
Límite de error de la temperatura	$\pm 0,5$ °C (de 0 a 50 °C)
Gama de medición humedad relativa	0 - 100 %
Resolución humedad	0,1 %
Tipo de producto	Módulo higrómetro

Servicios

Calibración Termómetro infrarrojo Tipo A	016730 A
------------------------------------------	----------

Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkkS Termómetro infrarrojo Tipo A	016890 A