



Termómetro con termómetro-lápiz, Tipo: T1



Datos de pedido

Número de pedido	474080 T1
GTIN	4029547008368
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Termómetros mini de bolsillo.

Alta precisión (termopar tipo K).

Cabezal girable patentado (180°). Termómetro con sensor de inmersión/penetración para la medición en líquidos, sustancias blandas o en polvo, o en el aire.

Suministro:

Incluido clip de sujeción, 3 pilas n.º 081561 tam. LR3.

Descripción técnica

Límite de error campo de medición rest.	±1 %
Longitud tubo del palpador	200 mm
Margen de error (-50,0 a 99,9 °C)	±1 °C
Ø del tubo del palpador	3 mm
Tiempo de respuesta t_{99}	10 s
Resolución	0,1 °C

Tamaños de medición	°C / °F
Capacidad de medición	de -50 a +350 para periodos breves hasta 500 °C
Vida útil de la batería aprox.	1000 h
Calibración	I7
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Cantidad de pilas contenidas	3
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Termómetro

Servicios

Calibración Sensor de temperatura con / sin indicador Tipo A	027520 A
--	----------

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------