



Juego de cuchilla de roscar de acero 3 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	475130
GTIN	4045197368997
Clase de artículo	42H

Descripción

Ejecución:

Amoladora de roscas de acero (3 piezas). Superficies de medición rectificadas. Entalladuras grabadas para rosca con punta 55° – 60°, rosca plana 2–8 pasos / pulgada, rosca métrica 60°, rosca Whitworth 55°, rosca trapezoidal 30°, altura de paso 2–12 mm.

Descripción técnica

Inclinación rosca trapezoidal	2 - 12 mm
Pasada única para rosca plana	2 - 8 mm
Pasada única para rosca con punta	70 grados
Pasada única para rosca con punta	3×55 grados
Pasada única para rosca con punta	3×60 grados
Pasada única para rosca trapezoidal	2 - 12 grados
Modelo superficie de medición	rectificado
Número de calibres	1
Tipo de producto	Calibre de rectificación

