



Juego de bases paralelas (9 pares)



Datos de pedido

Número de pedido	366751
GTIN	4045197559371
Clase de artículo	32D

Descripción

Ejecución:

Rectificado por pares, dureza 60 HRC.

Precisión: Tolerancia de altura $\pm 0,01$ mm; Tolerancia de ancho $\pm 0,02$ mm.

Aplicación:

En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de banco o dispositivos.

Cantidad regletas: 9 par

Anchura: 4 mm

Altura: 30 mm

Altura: 10 mm

Altura: 22 mm

Altura: 38 mm

Descripción técnica

Anchura	4 mm
Altura	30 mm
Altura	10 mm

Altura	22 mm
Altura	38 mm
Altura	26 mm
Altura	14 mm
Altura	34 mm
Altura	18 mm
Altura	42 mm
Longitud	160 mm
Cantidad regletas	9 par
Tipo de producto	Bases paralelas

Accesorios

Pares individuales de bases paralelas para 366751 tam. 160 × 4 Anchura 10 mm	366760 10
Pares individuales de bases paralelas para 366751 tam. 160 × 4 Anchura 14 mm	366760 14
Pares individuales de bases paralelas para 366751 tam. 160 × 4 Anchura 18 mm	366760 18
Pares individuales de bases paralelas para 366751 tam. 160 × 4 Anchura 22 mm	366760 22
Pares individuales de bases paralelas para 366751 tam. 160 × 4 Anchura 26 mm	366760 26
Pares individuales de bases paralelas para 366751 tam. 160 × 4 Anchura 30 mm	366760 30
Pares individuales de bases paralelas para 366751 tam. 160 × 4 Anchura 34 mm	366760 34
Pares individuales de bases paralelas para 366751 tam. 160 × 4 Anchura 38 mm	366760 38
Pares individuales de bases paralelas para 366751 tam. 160 × 4 Anchura 42 mm	366760 42