

**Mango insertable con vástago Cono Morse, CM / cono de portabrocas: 3/22****Datos de pedido**

Número de pedido	342500 3/22
GTIN	4045197296887
Clase de artículo	32X

**Descripción****Ejecución:**

**Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad.** Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.

Con vástago de CM y lengüetas de expulsión.

Modelo preciso, económico.

**Aplicación:**

Para incorporar portabrocas a taladradoras, tornos, dispositivos, etc.

**Norma:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Descripción técnica**

Ø de cono D	21,793 mm
Cono Morse CM tamaño	3
Cono de portabrocas DIN 238	B 22
Tipo de producto	Asiento del portabrocas