

Mango insertable de CM versión de precisión, CM / cono de portabrocas: 4/18



Datos de pedido

Número de pedido	342600 4/18
GTIN	4045197308658
Clase de artículo	33A

Descripción

Ejecución:

Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.

Con vástago de CM y lengüetas de expulsión.

El **modelo de precisión** tiene una concentricidad máxima y está recomendado para el portabrocas de alto rendimiento con autoamarre n.º 341000. Los mangos se adaptan también al cono portabrocas B18 (Ø cono 17,431 mm): Portabrocas n.º 341000, 341010, y 341250.

Aplicación:

Para incorporar portabrocas a taladradoras, tornos, dispositivos, etc.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descripción técnica

Cono Morse CM tamaño	4
Ø de cono D	17,78 mm
Cono de portabrocas DIN 238	B 18
Tipo de producto	Asiento del portabrocas