

## Mango insertable de CM versión de precisión, CM / cono de portabrocas: 2/16



### Datos de pedido

Número de pedido	342600 2/16
GTIN	4045197308573
Clase de artículo	33A

### Descripción

#### Ejecución:

**Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad.** Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.

Con vástago de CM y lengüetas de expulsión.

El **modelo de precisión** tiene una concentricidad máxima y está recomendado para el portabrocas de alto rendimiento con autoamarre n.º 341000.

#### Aplicación:

Para incorporar portabrocas a taladradoras, tornos, dispositivos, etc.

#### Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Descripción técnica

Cono Morse CM tamaño	2
Ø de cono D	15,733 mm
Cono de portabrocas DIN 238	B 16
Tipo de producto	Asiento del portabrocas