

**Mango insertable con vástago Cono Morse, CM / cono de portabrocas: 2/12****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 342500 2/12 |
| GTIN | 4045197296825 |
| Clase de artículo | 32X |

Descripción**Ejecución:**

Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.

Con vástago de CM y lengüetas de expulsión.

Modelo preciso, económico.

Aplicación:

Para incorporar portabrocas a taladradoras, tornos, dispositivos, etc.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ø de cono D | 12,065 mm |
| Cono de portabrocas DIN 238 | B 12 |
| Cono Morse CM tamaño | 2 |
| Tipo de producto | Asiento del portabrocas |