

**Mango insertable de CM versión de precisión, CM / cono de portabrocas: 0/10****Datos de pedido**

Número de pedido	342600 0/10
GTIN	4045197308504
Clase de artículo	33A

**Descripción****Ejecución:**

**Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad.** Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.

Con vástago de CM y lengüetas de expulsión.

El **modelo de precisión** tiene una concentricidad máxima y está recomendado para el portabrocas de alto rendimiento con autoamarre n.º 341000.

**Aplicación:**

Para incorporar portabrocas a taladradoras, tornos, dispositivos, etc.

**Norma:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Descripción técnica**

Ø de cono D	10,094 mm
Cono Morse CM tamaño	0
Cono de portabrocas DIN 238	B 10
Tipo de producto	Asiento del portabrocas