

**Mango insertable con vástago Cono Morse, CM / cono de portabrocas: 2/18****Datos de pedido**

Número de pedido	342500 2/18
GTIN	4045197296849
Clase de artículo	32X

**Descripción****Ejecución:**

**Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad.** Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.

Con vástago de CM y lengüetas de expulsión.

Modelo preciso, económico.

**Aplicación:**

Para incorporar portabrocas a taladradoras, tornos, dispositivos, etc.

**Norma:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Descripción técnica**

Cono de portabrocas DIN 238	B 18
Ø de cono D	17,78 mm
Cono Morse CM tamaño	2
Tipo de producto	Asiento del portabrocas