

Mango insertable de CM versión de precisión, CM / cono de portabrocas: 1/12



Datos de pedido

Número de pedido	342600 1/12
GTIN	4045197308528
Clase de artículo	33A

Descripción

Ejecución:

Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.

Con vástago de CM y lengüetas de expulsión.

El **modelo de precisión** tiene una concentricidad máxima y está recomendado para el portabrocas de alto rendimiento con autoamarre n.º 341000.

Aplicación:

Para incorporar portabrocas a taladradoras, tornos, dispositivos, etc.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descripción técnica

Cono Morse CM tamaño	1
Ø de cono D	12,065 mm
Cono de portabrocas DIN 238	B 12
Tipo de producto	Asiento del portabrocas