

**Brida regulable acodada, Anchura de ranura a: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370720 12
GTIN	4020772071288
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Brida pintada. Altura de sujeción regulable por medio del tornillo de apoyo (sin palanca de sujeción).

Material:

Acero bonificado, resistencia de los tornillos 8.8 o 10.9 (en función del tamaño!).

Suministro:

Completo con tornillo de ajuste y tornillo para ranura en T DIN 787 (n.º 375300).

Descripción técnica

Distancia e punta para ranura	44 mm
Longitud ranura f	40 mm
Anchura de ranura a	12 mm
Tornillo para ranura en T DIN 787, n.º 375300	12 / M12 × 100
Altura de sujeción h	28 - 58 mm
Altura H	20 mm

Longitud L	125 mm
Anch. B	14 mm
Tipo	6316V
Tipo de producto	Brida