

Casquillos cónicos de amarre para machos de roscar, MK/Ø: 2/8



Datos de pedido

Número de pedido	345000 2/8
GTIN	4045197311672
Clase de artículo	37E

Descripción

Ejecución:

Completamente templado, taladro y cono exterior rectificadas.

Aplicación:

Para alojamiento de machos de roscar cilíndricos y escariadores con arrastre cuadrangular.

Norma:

DIN 6328

Datos de aplicación:

Para alojamiento en manguitos de ajuste, soportes oscilantes, insertos de cambio rápido y dispositivos de husillos múltiples con husillos cercanos entre sí.

Nota:

¡No apto para fresado!

Descripción técnica

para □ mango	6,2 mm
para Ø de mango	8 mm
Tipo de producto	Casquillo de amarre