

## Casquillos cónicos de amarre para machos de roscar, MK/Ø: 3/14



### Datos de pedido

Número de pedido	345000 3/14
GTIN	4045197311771
Clase de artículo	37E

### Descripción

**Ejecución:**

Completamente templado, taladro y cono exterior rectificadas.

**Aplicación:**

Para alojamiento de machos de roscar cilíndricos y escariadores con arrastre cuadrangular.

**Norma:**

**DIN 6328**

**Datos de aplicación:**

Para alojamiento en manguitos de ajuste, soportes oscilantes, insertos de cambio rápido y dispositivos de husillos múltiples con husillos cercanos entre sí.

**Nota:**

¡No apto para fresado!

### Descripción técnica

para Ø de mango	14 mm
para □ mango	11 mm
Tipo de producto	Casquillo de amarre