

Mitutoyo**Pie de rey de taller digital con puntas de medición, Capacidad de medición: 500mm****Datos de pedido**

Número de pedido	415350 500
GTIN	4946368124827
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497080 y 497100.

Descripción técnica

Calibración	A1
Capacidad de medición	0 - 500 mm
Longitud del pico	150 mm
Ø parte de medición interior	20 mm
Lectura	0,01 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,06 mm
Norma	ISO 13385

Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021010 500
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021000 500

Accesorios

Cable de conexión Tipo USB2	497080 USB2
Cable de conexión Tipo D1	497080 D1
Cable de conexión Tipo D2	497080 D2
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D1	497100 D1
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo D2	497100 D2
Cable de conexióncon tecla de datos Tipo USB2	497100 USB2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357