



## Soporte de medición mini con imán permanente y articulación esférica, Tipo: LC6200



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 441185 LC6200 |
| GTIN              | 7290005393150 |
| Clase de artículo | 46G           |

### Descripción

#### Ejecución:

Soporte de medición compacto con **imanes permanentes potentes** para colocar fácilmente en espacios de trabajo estrechos. Asiento para reloj comparador Vario para mango de Ø de 8 mm e instrumentos de medición de palanca sensitiva con guía de cola de milano.

Tres **articulaciones esféricas** con apriete central para posicionamiento rápido y sencillo.

Longitud brazo articulado L<sub>1</sub>: 38 mm

Longitud brazo articulado L<sub>2</sub>: 38 mm

Rosca de conexión: Rosca exterior M5

Fuerza de retención: 300 N

Ø de pie magnético: 30 mm

### Descripción técnica

|  |       |
|--|-------|
| Fuerza de retención                      | 300 N |
| Longitud brazo articulado L <sub>2</sub> | 38 mm |
| Longitud brazo articulado L <sub>1</sub> | 38 mm |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Rosca de conexión  | M5                  |
| Ø de pie magnético | 30 mm               |
| Tipo de producto   | Soporte de medición |