

**Brida acodada, DIN 6316, Ancho de ranura×Longitud total: 43X400 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	371800 43X400
GTIN	4020772071158
Clase de artículo	35A

Descripción**Material:**

Acero bonificado, pintado.

Altura H: 120 mm

Altura H₂: 60 mm

Anchura: 100 mm

Para tornillos de amarre: M36; M42

Descripción técnica

Para tornillos de amarre	M36; M42
Longitud total	400 mm
Anchura de ranura	43 mm
Anchura	100 mm
Altura H	120 mm
Altura H ₂	60 mm
Tipo	6316
Norma	DIN 6316
Tipo de producto	Brida

