



**Soporte atornillado con parte inferior de aluminio, Altura máxima de asiento: 62mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	373550 62
GTIN	4020772075804
Clase de artículo	35A

## Descripción

### Ejecución:

Husillo de rosca trapecial autobloqueante con seguro final.

El imán permanente en el pie del soporte atornillado permite un posicionamiento exacto y fácil de manipular **en el caso de sujeción vertical**.

### Nota:

Con taladro de centrado  $\varnothing$  12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000 – 375010.

## Descripción técnica

Capacidad de carga	30 kN
Altura máxima de asiento	62 mm
$\varnothing$ parte inferior	50 mm
$\varnothing$ del cabezal	50 mm
Para bridas con anchura de ranura	14 - 22 mm
Altura mínima de asiento	52 mm

Tipo	6400
Tipo de producto	Soporte atornillado