

Garant
VNMG 160404, Clase: HB7415


Datos de pedido

Número de pedido	251732 HB7415
GTIN	4045197816825
Clase de artículo	21G

Descripción

VNMG 160404 HB7415 Clase: HB7415
 Rompevirutas: TIS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 70 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	TIS
Aplicación principal	S
Condición de corte	continuo
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Clase	HB7415
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 70 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado