


**Brida acodada, DIN 6316, Ancho de ranura×Longitud total: 33X315 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	371800 33X315
GTIN	4020772071134
Clase de artículo	35A

**Descripción**
**Material:**

Acero bonificado, pintado.

Altura H: 100 mm

Altura H<sub>2</sub>: 50 mm

Anchura: 80 mm

Para tornillos de amarre: M30

**Descripción técnica**

Para tornillos de amarre	M30
Longitud total	315 mm
Anchura de ranura	33 mm
Anchura	80 mm
Altura H	100 mm
Altura H <sub>2</sub>	50 mm
Tipo	6316
Norma	DIN 6316
Tipo de producto	Brida

