

**Calibre de profundidad, Capacidad de medición: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	418000 1000
GTIN	4045197203625
Clase de artículo	41Z

Descripción**Ejecución:**

Regla graduada y nonio con escala grabada con precisión. Superficies de medición lapeadas con precisión. Nonio cromado mate.

Suministro:

A partir de tam. 500 en una caja.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 1000 mm
Punta de medición a	10 mm
Longitud de nonio	39 mm
Sección transversal regleta graduada	20×5 mm
Punta de medición b	13 mm
Longitud de puente	250 mm
División	1/20 mm
Embalaje	caja estable
Desviación de medición E MPE	± 0,15 mm
Norma	ISO 13385
Técnica de medición	analógico

Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Calibración	A1
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021000 1000
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021010 1000