



Mesa de medición universal, Mesa longitud: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	442940 200
GTIN	4030234000121
Clase de artículo	46K

Descripción

Ejecución:

Base de fundición resistente; mesa de medida rectangular. Superficie de mesa medida templada y rectificadas con precisión con ranuras para polvo incorporadas. Columna intermedia resistente, templada o de cromado duro con roscado de paso rápido y tuerca de ajuste. Brazo transversal ajustable horizontal templado o de cromado duro para relojes comparadores o micrómetros con cuadrante indicador. Asiento para reloj comparador Ø 8 mm intercambiable (10 h7 a petición).

Planeidad ≤ 16 µm.

Descripción técnica

Mesa anchura	170 mm
Peso	23 kg
Ø de columna	35 mm
Ø de brazo transversal	22 mm
Altura de medición máxima	175 mm
Mesa longitud	215 mm

Alcance del brazo	180 mm
Norma	Norma de fábrica
Calibración	D1
Tipo de producto	Mesa de medición

Servicios

Calibración Mesa de medición Tamaño máximo de la mesa 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------