



## Calibre de profundidad digital TWIN CAL IP 67, Capacidad de medición: 300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	418695 300
GTIN	7630041106503
Clase de artículo	45A

### Descripción

#### Ejecución:

Indicador digital grande 11 mm, protección IP67, carcasa Soft touch, 12000horas de funcionamiento, conmutación de espera al cabo de 10min y desconexión automática al cabo de 2h, interfaz TLC-TWIN, superficie de medición escalonada de 4 mm de ancho.

#### Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Aplicación:

Universal para mediciones de profundidad, taladros, rebajes, dimensiones de anchura y distancia.

#### Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR2032

#### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498918, radio n.º 498921 tam. BT.

### Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 300 mm
Sección transversal regleta graduada	15 × 4 mm
Calibración	A1
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB

Interfaz	TESA Link Connector TLC
Duración de funcionamiento	12000 h
Longitud de puente	150 mm
Altura de las cifras pantalla LCD	11 mm
Lectura conmutable	0,0005 pul
Lectura conmutable	0,01 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Norma	ISO 13385
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad

## Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300

## Accesorios

Cable de datos TLC, 2 m Tipo USB	498918 USB
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cable de datos TLC, 2 m Tipo D	498918 D
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975