

**Calibre de profundidad de gancho, Capacidad de medición: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	418500 200
GTIN	4045197203694
Clase de artículo	41Z

Descripción**Ejecución:**

Nonio cromado mate. Regla graduada y nonio con escala grabada con precisión. Regla graduada acodada con graduación en ambos lados. Si se invierte la posición de la regla graduada, **también se puede utilizar como calibre de profundidad normal**. Superficies de medición lapeadas con precisión.

Suministro:

Tam. 500 L en una caja.

Descripción técnica

Longitud de nonio	39 mm
Sección transversal regleta graduada	8×3 mm
Medida de gancho b	5 mm
Longitud de puente	100 mm
Medida de gancho a	20 mm
División	1/20 mm
Capacidad de medición	0 - 200 mm
Embalaje	Estuche
Desviación de medición E MPE	± 0,05 mm
Norma	ISO 13385

Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Calibración	A2
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

Calibración DAkkSCalibre de profundidad de gancho Capacidad de medición máxima 200 mm	021230 200
CalibraciónCalibre de profundidad de gancho Capacidad de medición máxima 200 mm	021220 200