



Calibre de profundidad universal digital, Capacidad de medición: 800mm



Datos de pedido

Número de pedido	418770 800
GTIN	2050001670892
Clase de artículo	46P

Descripción

Ejecución:

Calibre de profundidad universal flexible con insertos de medición intercambiables. Para medición de escotaduras, ranuras, holguras, rebajes, etc. Superficies de medición lapeadas de precisión.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Calibre de profundidad, inserto de medición de doble gancho n.º 418772 tam. A, 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498948.

Insertos de medición n.º 418772.

Puente de medición n.º 418774.

Descripción técnica

Sección transversal regleta graduada	12 × 4 mm
Capacidad de medición	0 - 800 mm
Longitud de puente	150 mm
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Puerto USB
Lectura conmutable	0,0005 pul

Lectura conmutable	0,01 mm
Límite de error	0,04 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad

Servicios

Calibración Calibre de profundidad de gancho Capacidad de medición máxima 1000 mm	021220 1000
Calibración DAkkS Calibre de profundidad de gancho Capacidad de medición máxima 1000 mm	021230 1000

Accesorios

Puente de medición para calibre de profundidad n.º 418770 Longitud de puente 600 mm	418774 600
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Cable de conexión Duplex Tipo 2	498950 2
Puente de medición para calibre de profundidad n.º 418770 Longitud de puente 500 mm	418774 500
Inserto de medición para calibre de profundidad n.º 418770 Tipo A	418772 A
Cable de conexión Duplex Tipo USB2	498950 USB2

Inserto de medición para calibre de profundidad n.º 418770 Tipo D	418772 D
Inserto de medición para calibre de profundidad n.º 418770 Tipo C	418772 C
Inserto de medición para calibre de profundidad n.º 418770 Tipo B	418772 B
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Puente de medición para calibre de profundidad n.º 418770 Longitud de puente 400 mm	418774 400