



Aparato base montaje de la herramienta



Datos de pedido

Número de pedido	358660
GTIN	4045197528803
Clase de artículo	32B

Descripción

Ejecución:

- **Carcasa de aluminio.**
- **Portaherramientas intercambiables**

Característica:

Todos los adaptadores con dispositivo de apriete.
Portaherramientas 4×90° indexable.

Ventaja:

Montaje sin cambio de sujeción, **no se producen daños en el cono.**

Idóneo para :

Tipo SK para DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 y ANSI.
Alojamientos para herramientas n.º 358665 – 358668.

Descripción técnica

Tipo de producto	Cuerpo de base
------------------	----------------

Accesorios

Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramientaPSC Para tamaño de asiento 63	358668 63
Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramientaSK Para tamaño de asiento 40	358665 40
Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramientaPSC Para tamaño de asiento 40	358668 40
Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramientaPSC Para tamaño de asiento 30	358668 30
Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramientaHSK-A Para tamaño de asiento 63	358666 63
Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramientaHSK-A Para tamaño de asiento 80	358666 80
Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramientaPSC Para tamaño de asiento 50	358668 50
Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramientaHSK-A Para tamaño de asiento 50	358666 50
Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramientaPSC Para tamaño de asiento 80	358668 80
Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramientaSK Para tamaño de asiento 30	358665 30
Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramientaHSK-A Para tamaño de asiento 100	358666 100
Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramientaHSK-A Para tamaño de asiento 40	358666 40
Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramientaHSK-A Para tamaño de asiento 32	358666 32
Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramientaSK Para tamaño de asiento 50	358665 50