

Garant**Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 50-75mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420402 50-75
GTIN	4045197367341
Clase de artículo	41B

Descripción**Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Con carraca sensitiva combinada para manejo con una mano y manejo en soporte.**Suministro:**

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Graduación tambor de medición	1/50 mm
Número de barras de ajuste	1
Lectura	0,01 mm
Capacidad de medición	50 - 75 mm
Ø de tambor de medición	19 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Calibración	B2
Norma	DIN 863

Carraca sensitiva	sí
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100

Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 50 mm	421100 50
--------------------------------------	-----------