

**Garant****Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 75-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420402 75-100
GTIN	4045197367358
Clase de artículo	41B

**Descripción****Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

**Con carraca sensitiva combinada para manejo con una mano y manejo en soporte.****Suministro:**

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

**Descripción técnica**

Graduación tambor de medición	1/50 mm
Ø de tambor de medición	19 mm
Lectura	0,01 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Capacidad de medición	75 - 100 mm
Número de barras de ajuste	1
Calibración	B2
Norma	DIN 863

Carraca sensitiva	sí
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

### Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100

### Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 75 mm	421100 75
--------------------------------------	-----------